


Сингл-юнит абатмент / Мульти-юнит абатмент



Система протезирования InEx

Маркировка



с шестигранником



без шестигранника

S4 обозначает
сингл-юнит и мульти-юнит
абатмент D4.0



с шестигранником

S5 обозначает
сингл-юнит
абатмент D5.0



с шестигранником



без шестигранника

M5 обозначает
мульти-юнит абатмент D5.0



без шестигранника

AM5 обозначает
мульти-юнит угловой
абатмент D5.0

Система протезирования IU

		Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	Слепочный трансфер	Аналог		Временный																																												
 SMUA 4.0 Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	с шестигранником	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU4010A</td><td>1.0</td><td>IUMU4010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU4020A</td><td>2.0</td><td>IUMU4020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU4030A</td><td>3.0</td><td>IUMU4030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU4040A</td><td>4.0</td><td>IUMU4040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU4050A</td><td>5.0</td><td>IUMU4050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU4060A</td><td>6.0</td><td>IUMU4060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010	2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020	3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030	4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040	5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050	6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060	 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="4">С шестигранником</td><td>ICOMUPT40SS</td><td>ICOMUPP40H</td></tr><tr><td>ICOMUPT40S</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPT40L</td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шестигранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H	ICOMUPT40S		ICOMUPT40L		Лабораторный аналог	Цифровой аналог	 С шестигранником IOMUTC40H  Без шестигранника IOMUTC40						
В/Д		Арт. №	В/Д	Арт. №																																														
1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010																																															
2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020																																															
3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030																																															
4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040																																															
5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050																																															
6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060																																															
	Тип трансфера	Тип захвата																																																
С шестигранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H																																																
	ICOMUPT40S																																																	
	ICOMUPT40L																																																	
	без шестигранника	 ICOMAN40H	 MUDAN40																																															
 SUA 5.0 Сингл-юнит абатмент	с шестигранником	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUSU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUSU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUSU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUSU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUSU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUSU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	1.0	IUSU5010	2.0	IUSU5020	3.0	IUSU5030	4.0	IUSU5040	5.0	IUSU5050	6.0	IUSU5060	 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="4">С шестигранником</td><td>ICOMUPTSS</td><td>ICOMIPP43H</td></tr><tr><td>ICOMUPTS</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPTL</td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шестигранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H	ICOMUPTS		ICOMUPTL		 ICOSAN50H	 SUDAN50	 С шестигранником IOSUTC43H																				
В/Д		Арт. №																																																
1.0	IUSU5010																																																	
2.0	IUSU5020																																																	
3.0	IUSU5030																																																	
4.0	IUSU5040																																																	
5.0	IUSU5050																																																	
6.0	IUSU5060																																																	
	Тип трансфера	Тип захвата																																																
С шестигранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H																																																
	ICOMUPTS																																																	
	ICOMUPTL																																																	
	без шестигранника																																																	
 MUA 5.0 Мульти-юнит абатмент	без шестигранника	 <table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU5010	2.0	IUMU5020	3.0	IUMU5030	4.0	IUMU5040	5.0	IUMU5050	6.0	IUMU5060	 Закрытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th></tr><tr><td rowspan="5">Без шестигранника</td><td>ICOMUPT43SS</td></tr><tr><td>ICOMUPT43S</td></tr><tr><td>ICOMUPT43L</td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Без шестигранника	ICOMUPT43SS	ICOMUPT43S	ICOMUPT43L	 ICOMAN43	 MUDAN50N	 Без шестигранника IOMUTC43																								
В/Д		Арт. №																																																
1.0	IUMU5010																																																	
2.0	IUMU5020																																																	
3.0	IUMU5030																																																	
4.0	IUMU5040																																																	
5.0	IUMU5050																																																	
6.0	IUMU5060																																																	
	Тип трансфера																																																	
Без шестигранника	ICOMUPT43SS																																																	
	ICOMUPT43S																																																	
	ICOMUPT43L																																																	
	 MUAA 5.0 Угловой мульти-юнит абатмент	без шестигранника	 <table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.5</td><td>IUMUAA162SHA</td><td>2.5</td><td>IUMUAA162SH</td></tr><tr><td>3.5</td><td>IUMUAA163SHA</td><td>3.5</td><td>IUMUAA163SH</td></tr><tr><td>4.5</td><td>IUMUAA164SHA</td><td>4.5</td><td>IUMUAA164SH</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMUAA3030HA</td><td>2.0</td><td>IUMUAA3030H</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMUAA3040HA</td><td>4.0</td><td>IUMUAA3040H</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMUAA3050HA</td><td>5.0</td><td>IUMUAA3050H</td></tr></table>	Ø 5.0 (15°)		Ø 5.0 (15°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.5	IUMUAA162SHA	2.5	IUMUAA162SH	3.5	IUMUAA163SHA	3.5	IUMUAA163SH	4.5	IUMUAA164SHA	4.5	IUMUAA164SH	Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H	4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H	5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H	 Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="3">Без шестигранника</td><td>ICOMIPP43</td></tr></table> Винт в комплекте		Тип захвата	Без шестигранника	ICOMIPP43	 ICOMAN43	 MUDAN50N
Ø 5.0 (15°)			Ø 5.0 (15°)																																															
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																															
2.5	IUMUAA162SHA	2.5	IUMUAA162SH																																															
3.5	IUMUAA163SHA	3.5	IUMUAA163SH																																															
4.5	IUMUAA164SHA	4.5	IUMUAA164SH																																															
Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)																																																
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																															
2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H																																															
4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H																																															
5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H																																															
	Тип захвата																																																	
Без шестигранника	ICOMIPP43																																																	

Цилиндр	Обтачиваемый, стандартный и КХС	Скан- маркер	Титановое основание		Заглушка	Держатель	Адаптеры	Прочие инструменты
			С шестигран- ником	Без шестигран- ника				
 Стандартный  С шестигранником IOMUTC40H	Стандартный  В/А С шестигранником 8 MUSB45H КХС  В/А С шестигранником IOMUCC40H	 MUSCT40S MUSCT40 MUSCT40L	 MUTB45SHS MUTB45SH		 ICOMUHC50	 ICOMUPC40	 HA-HHA  RA-HHA-S  RA-HHA-L  RA-HHA-LL	
	Стандартный  В/А Без шестигранника MUSB45N КХС  В/А Без шестигранника IOMUCC40			 MUTB45TNS MUTB45TN				
 Стандартный  С шестигранником IOMUTC43H	Обтачиваемый  С шестигранником IOMUMA Стандартный  С шестигранником SUSB55H  ISOMUTC КХС  С шестигранником IOSUCC50H	 MUSCT50S MUSCT50 MUSCT50L	 SUTB58SHS SUTB58SH		 ICOMUHC60	 ICOMUPC50	 HA-HH  RA-HH-S  RA-HH-L  RA-HH-LL	Удлинитель сверла  WDE Адаптер для динамоме- трического ключа  RA-HS-S RA-HS-L
	Обтачиваемый  Без шестигранника IOMUMAN Стандартный  Без шестигранника MUSB55N КХС  Без шестигранника IOMUCC43			 MUTB55TS MUTB55T  MUTB55TL				
 Стандартный  С шестигранником IOMUTC43								

Стандартный цилиндр

- Стандартный цилиндр для сингл-юнит абатмента
- Слпок с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт

Арт. №	Диаметр	Тип
SUSB55H 	5.5	с шестигранником



Полуотливаемый КХС абатмент

- Абатмент для протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит абатмента
- Отливается как недорогой сплав и используется для изготовления индивидуальных протезов
- Добавлен слпок с уровня абатмента и скан.
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: абатмент + титановый винт

Арт. №	Диаметр	Цвет	Тип
IOSUCC50H 	5.0	Черный	с шестигранником



Временный цилиндр

- Абатмент для временных протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит абатмента
- Вырезать, чтобы использовать при изготовлении временных протезов
- Слпок с уровня абатмента.
- Соединение с помощью шестигранной отвёртки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт

Арт. №	Диаметр	Тип
IOSUTC50H 	5.0	с шестигранником



Полуотливаемый КХС абатмент

- Абатмент для протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит абатмента
- Отливается как недорогой сплав и используется для изготовления индивидуальных протезов
- Добавлен слепок с уровня абатмента и скан.
- Соединение с помощью шестигранной отвертки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: абатмент + титановый винт



Арт. №		Диаметр	Цвет	Тип
IOMUCC43	M5	5.0	Белый	без шестигранника

Временный цилиндр

- Абатмент для временных протезов с винтовой фиксацией для сингл-юнит абатмента
- Вырезать, чтобы использовать при изготовлении временных протезов
- Слепок с уровня абатмента
- Соединение с помощью шестигранной отвертки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 20 Нсм
- Комплектация: цилиндр + титановый винт



Арт. №		Диаметр	Тип
IOMUTC43	M5 AM5	5.0	без шестигранника